

**Klippon TB (Terminal Box)  
KTB MOPL 9161 MSZN H**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image**

Abbildung ähnlich

**Integrál, bővít és testre szab:****Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon® TB ház sorozat konzisztens szerkezetű tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Rögzítőlemezek**

Szerelőlapok, lyukmintákkal vagy anélkül, DIN szerelősínek hosszanti és keresztirányú szereléséhez, vagy komponensek szereléséhez közvetlenül a szerelőlapra.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | KTB MOPL 9161 MSZN H                                                                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">2022740000</a>                                                                                                                     |
| Verzió         | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, perforálva, Magasság: 859 mm, Szélesség: 549 mm, Mélység: 12 mm, Anyag: Lemezacél, galvanizált, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118403299                                                                                                                                  |
| Menny.         | 1 Stück                                                                                                                                        |

**Klippon TB (Terminal Box)  
KTB MOPL 9161 MSZN H**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmüller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Szélesség   | 549 mm  | Szélesség (coll) | 21,614 inch |
| Magasság    | 859 mm  | Magasság (coll)  | 33,819 inch |
| Mélység     | 12 mm   | Mélység (coll)   | 0,472 inch  |
| Nettó tömeg | 5 670 g |                  |             |

**Tartozékok általános információi**

|                  |             |                |        |
|------------------|-------------|----------------|--------|
| Anyag            | Lemezacél   | Anyagvastagság | 1,5 mm |
| Felületi minőség | galvanizált |                |        |

**Általános információ**

|                  |             |       |           |
|------------------|-------------|-------|-----------|
| Anyagvastagság   | 1,5 mm      | Anyag | Lemezacél |
| Felületi minőség | galvanizált |       |           |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000213    | eClass 6.2 | 27-18-92-61 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-39 | eClass 9.1 | 27-18-92-90 |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások

**Letöltések**

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN.WSCAD</a>         |