


**Cabtite (cable entry system)
CABTITE FRL 10/6 BK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



The frame, fabricated from a single piece, is quick and easy to assemble and consists of dimensionally stable, fibre-glass reinforced plastic. The captive foamed seal guarantees effective IP66 sealing in accordance with DIN EN 60529, even on painted and rough surfaces.

Általános rendelési adatok

Típus	CABTITE FRL 10/6 BK
Rendelési szám	2584240000
Verzió	Retteszelő keret, Cabtite (cable entry system), Poliamid, üvegszál-erősítésű, mélyfekete, Magasság: 11.3 mm, Szélesség: 68.8 mm, Mélység: 11.3 mm, -40 °C...120 °C
GTIN (EAN)	4050118616231
Menny.	10 Stück

Cabtite (cable entry system)
CABTITE FRL 10/6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	105 mm	Hossz, inch	4,134 inch
Szélesség	68,8 mm	Szélesség (coll)	2,709 inch
Magasság	11,3 mm	Magasság (coll)	0,445 inch
Legalacsonyabb változat magassága	11,3 mm	Mélység	11,3 mm
Mélység (coll)	0,445 inch	Rögzítési méret - szélesség	32 mm
Rögzítési méret - magasság	83 mm	Nettó tömeg	27,6 g
Átmérő	5,5 mm		

General information

Meghúzási nyomaték	3 Nm	Opening width	40 mm
Opening length	62,8 mm	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Halogén	Nem	Szilikon	Nem
Anyag	Poliamid, üvegszál-erősítésű		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-18-28-15	eClass 9.1	27-18-92-65

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

LetöltésekUser Documentation [Cabtite Installation Instructions](#)