


**Klippon POK (polyester empty enclosure)
POK MOPL 4040 MINI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A kép illusztráció

**Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás
- tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon® POK ház sorozat komplett tartozék választékának konzisztens szerkezetével bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzá igazíthatja a házakat.

A választék tartalma:

- Rögzítőlemezek
- Földelő lemezek
- Rögzítőlábak

Az összeszerelő szolgáltatásunk tartalmazza a szekrény bekötésre kész kiszállítását és illesztését minden alkalmazáshoz.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Típus | POK MOPL 4040 MINI |
| Rendelési szám | 1534440000 |
| Verzió | Klippon POK (polyester empty enclosure), Rögzítőlemez, Magasság: 359 mm, Szélesség: 383 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag: Horganyzott acéllemez, galvanizált, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4050118337891 |
| Menny. | 1 Stück |

**Klippon POK (polyester empty enclosure)
POK MOPL 4040 MINI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-----------------------------|---------|----------------------------|-------------|
| Szélesség | 383 mm | Szélesség (coll) | 15,079 inch |
| Magasság | 359 mm | Magasság (coll) | 14,134 inch |
| Mélység | 1,5 mm | Mélység (coll) | 0,059 inch |
| Rögzítési méret - szélesség | 372 mm | Rögzítési méret - magasság | 250 mm |
| Nettó tömeg | 1 630 g | | |

Tartozékok általános információi

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
| Anyag | Horganyzott acéllemez | Anyagvastagság | 1,5 mm |
| Felületi minőség | galvanizált | Rögzítési méret - magasság | 250 mm |
| Rögzítési méret - szélesség | 372 mm | | |

Általános információ

| | | | |
|------------------|-------------|-------|-----------------------|
| Anyagvastagság | 1,5 mm | Anyag | Horganyzott acéllemez |
| Felületi minőség | galvanizált | | |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000213 | eClass 6.2 | 27-18-92-61 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-39 | eClass 9.1 | 27-18-92-90 |

Jóváhagyások

Jóváhagyások

**Letöltések**

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | CAT 5 ENCL 17/18 EN |
| Engineering Data | STEP |
| Tervezési adatok | EPLAN, WSCAD |