

## Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw) KEBI FS 604022 S2B0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



A Klippon® név sok éve jelenti a kompetenciát és a minőséget a szekrények terén.

A Klippon® EBi ipari szekrény sorozat közepes környezeti feltételek között megbízhatóan védi a komponenseket, és hétköznapi alkalmazásokhoz javasolt.

Az alkalmazások egyedi megoldásainak egyre növekvő igényét ideálisan kielégíti a Klippon® EBi nagy behatolási és ütésállósága.

Standard termékünk a Klippon® EBi QL – forgópántos ajtóval és kétbites zárral.

Rögzítőcsavaros változat is kapható, de csak külön kérésre gyártjuk, és minimális megrendelési mennyiség vonatkozik rá. Kérésre DNV GL és cULus jóváhagyást is biztosítunk.

### Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Típus          | KEBI FS 604022 S2B0   |
| Rendelési szám | <a href="#">2470990000</a>  |
| Verzió         | Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw), Üres ház, Nemesacél házak, Magasság: 600 mm, Szélesség: 400 mm, Mélység: 220 mm, Anyag: Nemesacél 1.4301 (304), Szálcsiszolt, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118591453   |
| Menny.         | 1 Stück   |

## Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw) KEBI FS 604022 S2B0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmüller.com

## Műszaki adatok

### Méreték és tömegek

|                             |              |                            |             |
|-----------------------------|--------------|----------------------------|-------------|
| Szélesség                   | 400 mm       | Szélesség (coll)           | 15,748 inch |
| Magasság                    | 600 mm       | Magasság (coll)            | 23,622 inch |
| Mélység                     | 220 mm       | Mélység (coll)             | 8,661 inch  |
| Rögzítési méret - szélesség | 350 mm       | Rögzítési méret - magasság | 550 mm      |
| Falvastagság, max.          | 1,5 mm       | Falvastagság, min.         | 1,5 mm      |
| Nettó tömeg                 | 12 520 000 g | Átmérő                     | 9 mm        |

### Ház földelés

|                      |   |                         |   |
|----------------------|---|-------------------------|---|
| Földelés, ház, belső | Ráhegesztett M6 rozsdamentes acél földelőcsap a ház alsó felében és a fedélben. | Földelés, ház, burkolat | Ráhegesztett M6 rozsdamentes acél földelőcsap a ház alsó felében és a fedélben. |
| Földelés, ház, külső | M6 földelő szegecs  |                         |   |

### Tanúsítványszámok - tokozat

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Tanúsítvány száma (cULus) | E256877 |
|---------------------------|---------|

### Általános információ

|                         |  |                                |   |
|-------------------------|--|--------------------------------|---|
| Anyagvastagság          | 1,5 mm   | Burkolat anyagvastagsága       | 1,5 mm  |
| Fedélcsavarok nyomatéka | 2,5 Nm   | Felhasználási területek        | Kikötői berendezések,<br>Gépgyártás,<br>Közlekedéstechnika,<br>Tengerészeti mérnökség,<br>Csomagolóipar,<br>Folyamatirányítás |
| Ház anyagvastagsága     | 1,5 mm   | Peremes aljzat anyagvastagsága | 1,5 mm  |
| Seal material of cover  | Poliuretánhab                                      | Szabványok                     | DIN EN 62208, IEC 60529   |
| Telepítési útmutató     | Behégesztett szerelőkeret,<br>Rögzítőlemez         | Anyag                          | Nemesacél 1.4301 (304)  |
| Tömítés anyaga          | Poliuretánhab                                      | Felületi minőség               | Szálcsiszolt  |
| Üzemi hőmérséklet, min. | -40 °C   | Üzemi hőmérséklet, max.        | 85 °C   |
| Ütésállóság             | 10,00 J  | Védelmi osztály                | IP66  |
| Ház kiegészítő          | Rögzítőfülek, Felszerelés a ház hátfalán keresztül | Fedél kiegészítő               | M6 Torx rozsdamentes acél csavarok horonnyal,<br>Levehető fedél + M6 csavarok   |
| Integrált rögzítést     | Csavaros   |                                |   |

### Besorolások

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000261    | eClass 6.2 | 27-14-91-07 |
| eClass 9.0 | 27-18-01-01 | eClass 9.1 | 27-18-92-90 |

### Termékinformáció

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Termékinformáció | Minimum order quantity (50 pieces) |
|------------------|------------------------------------|

**Adatlap****Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw)  
KEBI FS 604022 S2B0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**Approval/Certificate/Document of  
Conformity[Declaration of Conformity](#)

User Documentation

[Mounting Instructions Empty enclosures Klippon](#)

## Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw) KEBI FS 604022 S2B0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

# Rajzok

## Méretrajz

