

## Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw) KEBI FS 604022 S2B1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



A Klippon® név sok éve jelenti a kompetenciát és a minőséget a szekrények terén.

A Klippon® EBi ipari szekrény sorozat közepes környezeti feltételek között megbízhatóan védi a komponenseket, és hétköznapi alkalmazásokhoz javasolt.

Az alkalmazások egyedi megoldásainak egyre növekvő igényét ideálisan kielégíti a Klippon® EBi nagy behatolási és ütésállósága.

Standard termékünk a Klippon® EBi QL – forgópántos ajtóval és kétbites zárral.

Rögzítőcsavaros változat is kapható, de csak külön kérésre gyártjuk, és minimális megrendelési mennyiség vonatkozik rá. Kérésre DNV GL és cULus jóváhagyást is biztosítunk.

### Általános rendelési adatok

Típus	KEBI FS 604022 S2B1
Rendelési szám	<a href="#">2471100000</a>
Verzió	Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw), Üres ház, Nemesacél házak, Magasság: 600 mm, Szélesség: 400 mm, Mélység: 220 mm, Tömszelence lemezek: Alsó, Anyag: Nemesacél 1.4301 (304), Szálcsiszolt, ezüst
GTIN (EAN)	4050118591361
Menny.	1 Stück

## Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw) KEBI FS 604022 S2B1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Műszaki adatok

#### Méretetek és tömegek

Szélesség	400 mm	Szélesség (coll)	15,748 inch
Magasság	600 mm	Magasság (coll)	23,622 inch
Mélység	220 mm	Mélység (coll)	8,661 inch
Rögzítési méret - szélesség	350 mm	Rögzítési méret - magasság	550 mm
Falvastagság, max.	2 mm	Falvastagság, min.	2 mm
Nettó tömeg	12 700 000 g	Átmérő	9 mm

#### Ház földelés

Földelés, ház, belső	Ráhegesztett M6 rozsdamentes acél földelőcsap a ház alsó felében és a fedélben.	Földelés, ház, burkolat	Ráhegesztett M6 rozsdamentes acél földelőcsap a ház alsó felében és a fedélben.
Földelés, ház, külső	M6 földelő szegecs		

#### Tanúsítványszámok - tokozat

Tanúsítvány száma (cULus)	E256877
---------------------------	---------

#### Általános információ

Anyagvastagság	1,5 mm	Burkolat anyagvastagsága	1,5 mm
Fedélcsavarok nyomatéka	2,5 Nm	Felhasználási területek	Kikötői berendezések, Gépgyártás, Közlekedéstechnika, Tengerészeti mérnökség, Csomagolóipar, Folyamatirányítás
Flange plate mounting	M5 Torx stainless-steel screws TX20	Ház anyagvastagsága	1,5 mm
Peremes aljzat anyagvastagsága	1,5 mm	Seal material of cover	Poliuretánhab
Seal material of flange plate	EPDM	Szabványok	DIN EN 62208, IEC 60529
Telepítési útmutató	Behesztett szerelőkeret, Rögzítőlemez	Tömszelence lemezek	Alsó
Anyag	Nemesacél 1.4301 (304)	Tömítés anyaga	Poliuretánhab, EPDM
Felületi minőség	Szálcsiszolt	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C	Ütésállóság	10,00 J
Védelmi osztály	IP66	Ház kiegészítő	Rögzítőfülek, Felszerelés a ház hátfalán keresztül
Fedél kiegészítő	M6 Torx rozsdamentes acél csavarok horonnyal, Levehető fedél + M6 csavarok	Integrált rögzítést	Csavaros

#### Besorolások

ETIM 6.0	EC000261	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 9.0	27-18-01-01	eClass 9.1	27-18-92-90

#### Termékinformáció

Termékinformáció	Minimum order quantity (50 pieces)
------------------	------------------------------------

**Adatlap****Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw)  
KEBI FS 604022 S2B1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**Approval/Certificate/Document of  
Conformity[Declaration of Conformity](#)

User Documentation

[Mounting Instructions Empty enclosures Klippon](#)

## Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw) KEBI FS 604022 S2B1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

# Rajzok

## Méretrajz

