

THM ET 55/55 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com



A Weidmüller vezetõ- és kábeljelölõ termékeinek széles választéka a legkülönbözõbb alkalmazásokban nyújt megoldást. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektõl a nagy külsõ átmérõjû kábeleig terjednek. A termékek között található kombinált rendszerek egyedi címkékkel, átlátszó hüvelyekkel, zsugorcsõvek és jelölõk, amelyeket kábelkötõkkel lehet rögzíteni.

Nyitott és zárt jelölõk, nyomtatott és egyedi feliratozásra alkalmas üres jelölõk is kaphatók. A Weidmüller halogénmentes és kis károsanyag-kibocsátású vezetékjelölõi megfelelnek az európai szabványoknak, valamint az ismert üzemi gyártók belsõ szabványainak.

Vezeték- és kábeljelölõk - a rendszerek a következõ célokra kaphatók:

- Felcsíptethetõ elõnyomtatott jelölõk az egyedi feliratozási követelményekhez
- Karakteres feliratozás szabványos karakterkészlettel
- Egyedi és elõnyomtatott karakterek kombinálása karakterkóddá
- Felhasználói jelölés SMark lézernyomtatóval, PrintJettel, MCP Plus plotterrel, MC-Mobiloval, lézernyomtatóval (DIN A4 formátum), hőnyomtatóval vagy STI tollal

A Weidmüllernél széles mintaválaszték található a vezetékjelölõ mintacsomagban, rendelési szám 1640420000.

Általános rendelési adatok

Típus	THM ET 55/55 WS
Rendelési szám	2539380000
Verzió	Vezeték és kábeljelölõk, 55 x 55 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118570144
Menny.	1 000 Stück

THM ET 55/55 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	55 mm	Szélesség (coll)	2,165 inch
Magasság	55 mm	Magasság (coll)	2,165 inch
Mélység	0,35 mm	Mélység (coll)	0,014 inch
Nettó tömeg	1,229 g		

Általános adatok

Anyag	Polipropilén	Halogén	Nem
Szélesség	55 mm	Szín	fehér
UL 94 éghetőségi osztály	HB	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-50...100 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Tervezési adatok	EPLAN
------------------	-----------------------

THM ET 55/55 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**