

SAIB-VSA-3P/24/9/SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Egyedi igényekre szabható dugókat gyakran használunk a különleges célú gépgyártásban. Ilyen dugaszok mágnesszelepek csatlakoztatására használatosak.

A szelepcsatlakozók az összes szabványos kialakítás típusban kaphatók. A választék tartalmazza az A, B ipari, a DIN szerinti B, C ipari és a DIN szerinti C kialakítás típusokat. A szelepcsatlakozók 3 és 4-sarkú változatban kábel nélkül kaphatók. Lapos tömítést mellékelünk, amelyet ha felcsavaroznak, garantálja az IP 65-ös védettséget.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIB-VSA-3P/24/9/SD
Rendelési szám	2451220000
Verzió	Dugaszoló szelepcsatlakozó, Hüvely (mama) , hajlított
GTIN (EAN)	4050118465426
Menny.	1 Stück

SAIB-VSA-3P/24/9/SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	26 g
-------------	------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Csatlakozási keresztmetszet, max.	1,5 mm ²
Dugaszolási ciklusok	≤ 50	Ház fő anyaga	PA 6 GF
Ház hőmérsékleti tartománya	-30...+90 °C	Kábelátmérő, max.	7 mm
Kábelátmérő, min.	4,5 mm	Kódolás	A építési forma (18 mm)
Névleges feszültség	24 V	Névleges áram	10 A
Pólusszám	3	Szennyezés súlyossága	3
Valamennyi szelepcsatlakozó védőáramkörrel ellátott	Fojtódíóda	Védelmi osztály	IP65
Árnyékolás csatlakozás	Nem	Érintkező felület	CuSn

Besorolások

ETIM 6.0	EC002062	eClass 6.2	27-26-07-03
eClass 9.0	27-44-01-05	eClass 9.1	27-06-03-12

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN
--------------------	-----------------------------------