

PAC
PAC-CMLX-HE20-V7-1M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A konfekcionált PAC-kábelek elektromos és logikai összeköttetést hoznak létre a PLC és a PLC-interfészek között. Ezek a kábelek a következő összetevőkből állnak:

- A gyártó PLC-csatlakozója.
- Többpólusú LIYY vagy LY YCY kábel (árnyékolt), 0,14 mm² vagy 0,25 mm² keresztmetszettel.
- Laposkábel-csatlakozó, SUB-D vagy RSV, az interfész csatlakoztatásához.

A kábelek folytonosságát és szigetelését automatikusan teszteljük, ezzel garantáljuk a tervezett célra való működőképességüket.

Általános rendelési adatok

Típus	PAC-CMLX-HE20-V7-1M
Rendelési szám	7789831010
Verzió	Konfekcionált kábel, PAC, LiYY kábel, 0.25 mm ²
GTIN (EAN)	4032248171255
Menny.	1 Stück

PAC
PAC-CMLX-HE20-V7-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	297 g
-------------	-------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	60 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-10 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-10 °C
Üzemi hőmérséklet	-10...50 °C	Tárolási hőmérséklet	-10...60 °C

Általános adatok

Csatlakozó, PLC oldal	ROCKWELL COMPACT LOGIX 1769-RTBN 18P	Interfész csatlakozó	LAPOS KÁBELCSATLAKOZÓ HE10 20P
Pólusok száma, min.	20 pólusú	Külső átmérő	8,6 ± 1 mm
Kábel	LiYY kábel	Kábelhossz	1 m
Anyag	PVC	Vezetékkeresztmetszet	0,25 mm ²

Villamos adatok

Névleges feszültség (szöveg)	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	Megengedett áramerősség pályánként, max.	1 A
Összes áram, max.	3 A	Ellenállás	≤ 80 mΩ/m
Nagyfeszültségű vizsgálat	1 KV/1s		

Besorolások

ETIM 5.0	EC000237	ETIM 6.0	EC000237
eClass 6.2	27-24-92-05	eClass 7.1	27-24-92-05
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9.0	27-24-22-20
eClass 9.1	27-24-22-20		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------