

SAI passzív
SAI 4/6/8 MH-MHD BLZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Tömszelence: M25 kábelek, 13-18 mm külső szigetelés-
átmérővel. Az M25 kábeltömszelencével ellátott SAI
elosztó többek között a következő kábeltípusokhoz
alkalmas:

- 21 x 0,50 mm
- 18 x 0,75 mm - 21 x 0,75 mm
- 14 x 100 mm - 20 x 100 mm
- 8 x 1,50 mm - 16 x 1,50 mm

Általános rendelési adatok

Típus	SAI 4/6/8 MH-MHD BLZF
Rendelési szám	1752083000
Verzió	SAI passzív, Érzékelő/beavatkozó-passzív elosztó, Kupakos változat M25-ös kivezetéssel
GTIN (EAN)	4032248269198
Menny.	640 Stück

SAI passzív
SAI 4/6/8 MH-MHD BLZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	100 g
-------------	-------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-
-------------------	---

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Connection data

Vezeték külső átmérő, min.	14 mm	Vezeték külső átmérő, max.	18 mm
Tömszelencék	M 25	Elosztó kimenet	Kupakos változat M25-ös kivezetéssel

Electrical data

Max. áramtovábbítási kapacitás kártyahelyenként	4 A
---	-----

Material data

Ház fő anyaga	Cink présöntvény (fedél)	Érintkező anyaga	CuZn
Érintkező felület	Aranyozott		

Technical data cable

Vezeték külső átmérő, min.	14 mm	Vezeték külső átmérő, max.	18 mm
----------------------------	-------	----------------------------	-------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002585	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-44-01-08	eClass 9.1	27-44-01-08

Jóvá hagyások

Jóvá hagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN
--------------------	-----------------------------------