

**SAI-ADAPT-M8/M12 4P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



M8/M12 and M12/M8 adapters serve for quick implementation of the plug size.

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Típus          | SAI-ADAPT-M8/M12 4P        |
| Rendelési szám | <a href="#">1990540000</a> |
| Verzió         | Y-csatlakozó, M12 / M8     |
| GTIN (EAN)     | 4050118376371              |
| Menny.         | 1 Stück                    |

## SAI-ADAPT-M8/M12 4P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |      |
|-------------|------|
| Nettó tömeg | 15 g |
|-------------|------|

## Termék környezetvédelmi megfelelése

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Csatlakozási adatok

|                                               |                         |                                               |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó | M8 tűske                | 2. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó | M12 aljzat |
| Meghúzási nyomaték                            | M12: 0,8 Nm, M8: 0,5 Nm |                                               |            |

## Általános adatok

|                       |                     |                             |              |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| Csatlakozási menet    | M12 / M8            | Ház hőmérsékleti tartománya | -25...+85 °C |
| Kódolás               | M12 = A, M8 = nincs | Névleges feszültség         | 24 V         |
| Névleges áram         | 4 A                 | Pólusszám                   | 4            |
| Szennyezés súlyossága | 3                   | Vezeték külső átm.          | -            |
| Védelmi osztály       | IP67                |                             |              |

## Besorolások

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC002635    | ETIM 6.0   | EC002925    |
| eClass 6.2 | 27-26-07-02 | eClass 7.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-01-02 | eClass 9.0 | 27-44-01-06 |
| eClass 9.1 | 27-44-01-06 |            |             |

## Jóváhagyások

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések


|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
|--------------------|-----------------------------------|

## SAI-ADAPT-M8/M12 4P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

# Rajzok

## Méretrajz



## Kapcsolási rajz

