

PAC-D25M-D25F-HF-3M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Cable pre-confeccionado sub-d según IEC-807/
DIN41652

- Sub-d a Sub-d
- Sub-d a punteras
- Cable apantallado

Általános rendelési adatok

Típus	PAC-D25M-D25F-HF-3M
Rendelési szám	2426160030
Verzió	
GTIN (EAN)	4032248343362
Menny.	1 Stück

PAC-D25M-D25F-HF-3M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	745 g
-------------	-------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	60 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-10 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-10 °C
Üzemi hőmérséklet	-10...50 °C	Tárolási hőmérséklet	-10...60 °C

Általános adatok

Csatlakozó, PLC oldal	SUB-D FEMALE 25P	Interfész csatlakozó	SUB-D MALE 25P
Pólusok száma, min.	25 pólusú	Kábel	Kábel, LIHCH
Kábelhossz	3 m	Vezetékkeresztmetszet	0,25 mm ²

Villamos adatok

Névleges feszültség (szöveg)	$\leq 60 \text{ Vdc} \leq 25 \text{ Vac}$	Megengedett áramerősség pályánként, max.	1 A
Összes áram, max.	3 A	Ellenállás	$\leq 80 \text{ m}\Omega/\text{m}$

Besorolások

ETIM 6.0	EC000237	eClass 6.2	27-24-92-05
eClass 9.0	27-24-22-20	eClass 9.1	27-24-22-20

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------