

**SwitchMark
SM 27/18-22 MM WS VPE100**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Helytelen üzemeltetés megelőzése: SM**

A Multimark készülékjelölők különböző gyártók jelölőanyagaival használhatók. Mindig biztosítják más gyártók minden komponensének, mint pl. vezérlő- és jelzőkészülékek, egyértelmű kiosztását.

A MultiMark előnyei:

- Duplán laminált poliészter
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

Általános rendelési adatok

Típus	SM 27/18-22 MM WS VPE100
Rendelési szám	2496960000
Verzió	SwitchMark, Készülékjelölők, 47.75 x 27 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118508468
Menny.	100 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000 2448870000

**SwitchMark
SM 27/18-22 MM WS VPE100**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	27 mm	Szélesség (coll)	1,063 inch
Magasság	47,75 mm	Magasság (coll)	1,88 inch
Mélység	0,1 mm	Mélység (coll)	0,004 inch
Nettó tömeg	0,1 g	Átmérő	22 mm

Általános adatok

Anyag	Poliészter	Címkemező mérete	18 x 27 mm
Halogén	Nem	Ragasztóanyag	Akril ragasztó
Szélesség	27 mm	Szín	fehér
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	UL 969 tanúsítvány	Igen
Változat	halogénmentes, Öntapadós	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40... 120 °C

Készülékjelölők

Átmérő	22 mm
--------	-------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Tervezési adatok	EPLAN
------------------	-----------------------

**SwitchMark
SM 27/18-22 MM WS VPE100**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok