

**Cabtite (cable entry system)
CABTITE FRL 16/8 BK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



The frame, fabricated from a single piece, is quick and easy to assemble and consists of dimensionally stable, fibre-glass reinforced plastic. The captive foamed seal guarantees effective IP66 sealing in accordance with DIN EN 60529, even on painted and rough surfaces.

Általános rendelési adatok

Típus	CABTITE FRL 16/8 BK
Rendelési szám	2584220000
Verzió	Retteszelő keret, Cabtite (cable entry system), Poliamid, üvegszál-erősítésű, mélyfekete, Magasság: 11.3 mm, Szélesség: 68.8 mm, Mélység: 11.3 mm, -40 °C...120 °C
GTIN (EAN)	4050118616590
Menny.	10 Stück

Cabtite (cable entry system)
CABTITE FRL 16/8 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	125 mm	Hossz, inch	4,921 inch
Szélesség	68,8 mm	Szélesség (coll)	2,709 inch
Magasság	11,3 mm	Magasság (coll)	0,445 inch
Legalacsonyabb változat magassága	11,3 mm	Mélység	11,3 mm
Mélység (coll)	0,445 inch	Rögzítési méret - szélesség	32 mm
Rögzítési méret - magasság	103 mm	Nettó tömeg	29,7 g
Átmérő	5,5 mm		

General information

Meghúzási nyomaték	3 Nm	Opening width	40 mm
Opening length	85 mm	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Halogén	Nem	Szilikon	Nem
Anyag	Poliamid, üvegszál-erősítésű		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-18-28-15	eClass 9.1	27-18-92-65

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

LetöltésekUser Documentation [Cabtite Installation Instructions](#)