

**W-sorozat
WQB 12 WTL 6/4 FF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image**Áram- és feszültségátalakítók huzalozása**

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

Általános rendelési adatok

Típus	WQB 12 WTL 6/4 FF
Rendelési szám	2552080000
Verzió	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 12
GTIN (EAN)	4050118577655
Menny.	10 Stück

W-sorozat
WQB 12 WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	129,1 mm	Szélesség (coll)	5,083 inch
Magasság	29,32 mm	Magasság (coll)	1,154 inch
Mélység	5 mm	Mélység (coll)	0,197 inch
Nettó tömeg	30 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C		

Anyag adatok

Szín	narancssárga
------	--------------

Rendszer specifikációk

Változat	Sorkapcsokhoz
----------	---------------

Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

Méretetek

Osztás, mm (P)	11,1 mm
----------------	---------

Névleges adatok

Névleges áram	41 A
---------------	------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000489	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 9.0	27-14-11-40	eClass 9.1	27-14-11-40

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
--------------------	---