

**Klippon POK (polyester empty enclosure)  
POK MOPL 0819 MINI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



A kép illusztráció

**Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás  
- tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon® POK ház sorozat komplett tartozék választékának konzisztens szerkezetével bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzá igazíthatja a házakat.

A választék tartalma:

- Rögzítőlemezek
- Földelő lemezek
- Rögzítőlábak

Az összeszerelő szolgáltatásunk tartalmazza a szekrény bekötésre kész kiszállítását és illesztését minden alkalmazáshoz.

**Általános rendelési adatok**

Típus	POK MOPL 0819 MINI
Rendelési szám	<a href="#">1534320000</a>
Verzió	Klippon POK (polyester empty enclosure), Rögzítőlemez, Magasság: 178 mm, Szélesség: 34 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag: Horganyzott acéllemez, galvanizált, ezüst
GTIN (EAN)	4050118338102
Menny.	1 Stück

**Klippon POK (polyester empty enclosure)  
POK MOPL 0819 MINI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	34 mm	Szélesség (coll)	1,339 inch
Magasság	178 mm	Magasság (coll)	7,008 inch
Mélység	1,5 mm	Mélység (coll)	0,059 inch
Rögzítési méret - szélesség	169 mm	Nettó tömeg	64 g

**Tartozékok általános információi**

Anyag	Horganyzott acéllemez	Anyagvastagság	1,5 mm
Felületi minőség	galvanizált	Rögzítési méret - szélesség	169 mm

**Általános információ**

Anyagvastagság	1,5 mm	Anyag	Horganyzott acéllemez
Felületi minőség	galvanizált		

**Besorolások**

ETIM 6.0	EC000213	eClass 6.2	27-18-92-61
eClass 9.0	27-40-06-39	eClass 9.1	27-18-92-90

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>