

**Klippon POK (polyester empty enclosure)
POK MOPL 2525 MINI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A kép illusztráció

**Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás
- tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon® POK ház sorozat komplett tartozék választékának konzisztens szerkezetével bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzá igazíthatja a házakat.

A választék tartalma:

- Rögzítőlemezek
- Földelő lemezek
- Rögzítőlábak

Az összeszerelő szolgáltatásunk tartalmazza a szekrény bekötésre kész kiszállítását és illesztését minden alkalmazáshoz.

Általános rendelési adatok

Típus	POK MOPL 2525 MINI
Rendelési szám	1534410000
Verzió	Klippon POK (polyester empty enclosure), Rögzítőlemez, Magasság: 203 mm, Szélesség: 238 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag: Horganyzott acéllemez, galvanizált, ezüst
GTIN (EAN)	4050118338232
Menny.	1 Stück

**Klippon POK (polyester empty enclosure)
POK MOPL 2525 MINI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	238 mm	Szélesség (coll)	9,37 inch
Magasság	203 mm	Magasság (coll)	7,992 inch
Mélység	1,5 mm	Mélység (coll)	0,059 inch
Rögzítési méret - szélesség	227 mm	Rögzítési méret - magasság	100 mm
Nettó tömeg	570 g		

Tartozékok általános információi

Anyag	Horganyzott acéllemez	Anyagvastagság	1,5 mm
Felületi minőség	galvanizált	Rögzítési méret - magasság	100 mm
Rögzítési méret - szélesség	227 mm		

Általános információ

Anyagvastagság	1,5 mm	Anyag	Horganyzott acéllemez
Felületi minőség	galvanizált		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000213	eClass 6.2	27-18-92-61
eClass 9.0	27-40-06-39	eClass 9.1	27-18-92-90

Jóváhagyások

Jóváhagyások

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP