# SAISW-M16-12/9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.
Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzatok az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. A kerek M16 dugaszolható csatlakozók nagy teljesítmény továbbítására alkalmasak, és évek óta mérvadónak számítanak a piacon.
A forrasztott csatlakozás magas csatlakozási sűrűséget biztosít egy kis területen. Ezzel a technológiával a letisztított vezetéket az érintkezőkre forrasztjuk, ami jó villamos vezetőképességet biztosít.

### Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Típus | SAISW-M16-12/9 |
| Rendelési szám | 1548850000 |
| Verzió | Szabadon konfekcionálható csatlakozó, M16, csap, 90° |
| GTIN (EAN) | 4050118355321 |
| Menny. | 1 Stück |

# SAISW-M16-12/9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Méretek és tömegek

| | |
|---|---|
| Nettó tömeg | 36 g |

### Termék környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

### Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

| | | | |
|---|---|---|---|
| Csatlakozás típusa | Forrasztott csatlakozás | Csatlakozási keresztmetszet, max. | 0,25 mm² |
| Csatlakozási keresztmetszet, min. | 0,14 mm² | Dugaszolási ciklusok | ≥ 500 |
| Ház fő anyaga | PA | Ház hőmérsékleti tartománya | -40 … +85 ° C |
| Kábelátmérő, max. | 8 mm | Kábelátmérő, min. | 6 mm |
| Kódolás | nincs | Menetes gyűrű anyaga | Cink présöntvény |
| Névleges feszültség | 60 V | Névleges áram | 3 A |
| Pólusszám | 12 | Szennyezés súlyossága | 3 |
| Szigetelés erőssége | $10^8$ Ω | Tömszelencék | PG 9 |
| Védelmi osztály | IP40 | Árnyékolás csatlakozás | Nem |
| Érintkező felület | Ag (ezüst) | | |

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 5.0 | EC002635 | ETIM 6.0 | EC002062 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-02 | eClass 7.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-01-02 | eClass 9.0 | 27-44-01-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-01-03 | | |

### Jóváhagyások

| | |
|---|---|
| ROHS | Megfelel |

### Letöltések

| | |
|---|---|
| Brochure/Catalogue | FL FIELDWIRING EN |
| User Documentation | Manual |