

Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw) KEBI FS 303015 S2B1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A Klippon® név sok éve jelenti a kompetenciát és a minőséget a szekrények terén.

A Klippon® EBi ipari szekrény sorozat közepes környezeti feltételek között megbízhatóan védi a komponenseket, és hétköznapi alkalmazásokhoz javasolt.

Az alkalmazások egyedi megoldásainak egyre növekvő igényét ideálisan kielégíti a Klippon® EBi nagy behatolási és ütésállósága.

Standard termékünk a Klippon® EBi QL – forgópántos ajtóval és kétbites zárral.

Rögzítőcsavaros változat is kapható, de csak külön kérésre gyártjuk, és minimális megrendelési mennyiség vonatkozik rá. Kérésre DNV GL és cULus jóváhagyást is biztosítunk.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Típus | KEBI FS 303015 S2B1 |
| Rendelési szám | 2471030000 |
| Verzió | Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw), Üres ház, Nemesacél házak, Magasság: 299.5 mm, Szélesség: 299.5 mm, Mélység: 150 mm, Tömszelence lemezek: Alsó, Anyag: Nemesacél 1.4301 (304), Szálcsiszolt, ezüst |
| GTIN (EAN) | 4050118591309 |
| Menny. | 1 Stück |

Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw) KEBI FS 303015 S2B1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| Szélesség | 299,5 mm | Szélesség (coll) | 11,791 inch |
| Magasság | 299,5 mm | Magasság (coll) | 11,791 inch |
| Mélység | 150 mm | Mélység (coll) | 5,905 inch |
| Rögzítési méret - szélesség | 250 mm | Rögzítési méret - magasság | 250 mm |
| Falvastagság, max. | 2 mm | Falvastagság, min. | 2 mm |
| Nettó tömeg | 5 220 000 g | Átmérő | 9 mm |

Ház földelés

| | | | |
|----------------------|---|-------------------------|---|
| Földelés, ház, belső | Ráhegesztett M6 rozsdamentes acél földelőcsap a ház alsó felében és a fedélben. | Földelés, ház, burkolat | Ráhegesztett M6 rozsdamentes acél földelőcsap a ház alsó felében és a fedélben. |
| Földelés, ház, külső | M6 földelő szegecs | | |

Tanúsítványszámok - tokozat

| | |
|---------------------------|---------|
| Tanúsítvány száma (cULus) | E256877 |
|---------------------------|---------|

Általános információ

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|--|
| Anyagvastagság | 1,25 mm | Burkolat anyagvastagsága | 1,25 mm |
| Fedélcsavarok nyomatéka | 2,5 Nm | Felhasználási területek | Kikötői berendezések, Gépgyártás, Közlekedéstechnika, Tengerészeti mérnökség, Csomagolóipar, Folyamatirányítás |
| Flange plate mounting | M5 Torx stainless-steel screws TX20 | Ház anyagvastagsága | 1,25 mm |
| Peremes aljzat anyagvastagsága | 1,25 mm | Seal material of cover | Poliuretánhab |
| Seal material of flange plate | EPDM | Szabványok | DIN EN 62208, IEC 60529 |
| Telepítési útmutató | Behesztett szerelőkeret, Rögzítőlemez | Tömszelence lemezek | Alsó |
| Anyag | Nemesacél 1.4301 (304) | Tömítés anyaga | Poliuretánhab, EPDM |
| Felületi minőség | Szálcsiszolt | Üzemi hőmérséklet, min. | -40 °C |
| Üzemi hőmérséklet, max. | 85 °C | Ütésállóság | 10,00 J |
| Védelmi osztály | IP66 | Ház kiegészítő | Rögzítőfülek, Felszerelés a ház hátfalán keresztül |
| Fedél kiegészítő | M6 Torx rozsdamentes acél csavarok horonnyal, Levehető fedél + M6 csavarok | Integrált rögzítést | Csavaros |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000261 | eClass 6.2 | 27-14-91-07 |
| eClass 9.0 | 27-18-01-01 | eClass 9.1 | 27-18-92-90 |

Termékinformáció

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Termékinformáció | Minimum order quantity (50 pieces) |
|------------------|------------------------------------|

Adatlap**Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw)
KEBI FS 303015 S2B1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

LetöltésekApproval/Certificate/Document of
Conformity[Declaration of Conformity](#)

User Documentation

[Mounting Instructions Empty enclosures Klippon](#)

Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw)
KEBI FS 303015 S2B1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz

