

Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw) KEBI FS 302015 S2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A Klippon® név sok éve jelenti a kompetenciát és a minőséget a szekrények terén.

A Klippon® EBi ipari szekrény sorozat közepes környezeti feltételek között megbízhatóan védi a komponenseket, és hétköznapi alkalmazásokhoz javasolt.

Az alkalmazások egyedi megoldásainak egyre növekvő igényét ideálisan kielégíti a Klippon® EBi nagy behatolási és ütésállósága.

Standard termékünk a Klippon® EBi QL – forgópántos ajtóval és kétbites zárral.

Rögzítőcsavaros változat is kapható, de csak külön kérésre gyártjuk, és minimális megrendelési mennyiség vonatkozik rá. Kérésre DNV GL és cULus jóváhagyást is biztosítunk.

Általános rendelési adatok

Típus	KEBI FS 302015 S2B0
Rendelési szám	2470910000
Verzió	Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw), Üres ház, Nemesacél házak, Magasság: 299.5 mm, Szélesség: 199.5 mm, Mélység: 150 mm, Anyag: Nemesacél 1.4301 (304), Szálcsiszolt, ezüst
GTIN (EAN)	4050118590319
Menny.	1 Stück

Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw) KEBI FS 302015 S2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Szélesség	199,5 mm	Szélesség (coll)	7,854 inch
Magasság	299,5 mm	Magasság (coll)	11,791 inch
Mélység	150 mm	Mélység (coll)	5,905 inch
Rögzítési méret - szélesség	150 mm	Rögzítési méret - magasság	250 mm
Falvastagság, max.	1,25 mm	Falvastagság, min.	1,25 mm
Nettó tömeg	3 737 g	Átmérő	9 mm

Ház földelés

Földelés, ház, belső	Ráhegesztett M6 rozsdamentes acél földelőcsap a ház alsó felében és a fedélben.	Földelés, ház, burkolat	Ráhegesztett M6 rozsdamentes acél földelőcsap a ház alsó felében és a fedélben.
Földelés, ház, külső	M6 földelő szegecs		

Tanúsítványszámok - tokozat

Tanúsítvány száma (cULus)	E256877
---------------------------	---------

Általános információ

Anyagvastagság	1,25 mm	Burkolat anyagvastagsága	1,25 mm
Fedélcsavarok nyomatéka	2,5 Nm	Felhasználási területek	Kikötői berendezések, Gépgyártás, Közlekedéstechnika, Tengerészeti mérnökség, Csomagolóipar, Folyamatirányítás
Ház anyagvastagsága	1,25 mm	Peremes aljzat anyagvastagsága	1,25 mm
Seal material of cover	Poliuretánhab	Szabványok	DIN EN 62208, IEC 60529
Telepítési útmutató	Behesztett szerelőkeret, Rögzítőlemez	Anyag	Nemesacél 1.4301 (304)
Tömítés anyaga	Poliuretánhab	Felületi minőség	Szálcsiszolt
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C
Ütésállóság	10,00 J	Védelmi osztály	IP66
Ház kiegészítő	Rögzítőfülek, Felszerelés a ház hátfalán keresztül	Fedél kiegészítő	M6 Torx rozsdamentes acél csavarok horonnyal, Levehető fedél + M6 csavarok
Integrált rögzítést	Csavaros		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000261	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 9.0	27-18-01-01	eClass 9.1	27-18-92-90

Termékinformáció

Termékinformáció	Minimum order quantity (50 pieces)
------------------	------------------------------------

Adatlap**Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw)
KEBI FS 302015 S2B0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

LetöltésekApproval/Certificate/Document of
Conformity[Declaration of Conformity](#)

User Documentation

[Mounting Instructions Empty enclosures Klippon](#)

Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw)
KEBI FS 302015 S2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz

