

**SAIL-M12BW-T-3.0P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Your peripheral devices should be supplied with greater power. With our new M12 plug-in connector, more than 250 V and 2 A is possible without problems. The compact S- and T-coded M12 plug-in connectors are designed for the transmission of up to 630 V AC or 60 V DC and 12 A.

**Általános rendelési adatok**

Típus	SAIL-M12BW-T-3.0P
Rendelési szám	<a href="#">2050560300</a>
Verzió	Tápkábelek, Egyik oldalon szabad vég, M12, Pólusok száma : 4, 3 m, Hüvely (mama) , hajlított, árnyékolt: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
GTIN (EAN)	4050118441598
Menny.	1 Stück

**SAIL-M12BW-T-3.0P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	200 g
-------------	-------

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Kábel műszaki adatai**

Pólusok száma	4	Érkeresztmetszet	1,5 mm <sup>2</sup>
Outside diameter	9.6 ± 0.3 mm	Kábelhossz	3 m
árnyékolt	Nem	Szigetelés	PP
Színkód gyűrű	Fekete, Kék, Fehér, Barna	Köpeny anyaga	PUR
Köpeny színe	fekete	Halogén	Nem
Temperature range, moving	-40...90 °C	Temperature range, stationary	-50...90 °C
Külső bevonat az UL AWM stílusnak megfelelően	20234 (80 °C / 1000 V)	A következő kábeltartókhöz:	Igen
Hajlítási sugár, min., álló	5 x kábelátmérő	Hajlítási sugár, min., mozgó	10 x kábelátmérő
Gyorsulás	5 m/s <sup>2</sup>	Sebesség	5 m/s
Hajlítási ciklusok	10 millió	Hegesztésnek ellenálló	Nem
Hibrid kábel	Nem	Keresztkötéses irradáció	Nem
Konfigurálható kábelhossz	Nem		

**Általános műszaki adatok**

Változat	Hüvely (mama) , hajlított	Csatlakozási menet	M12
Ház fő anyaga	PUR	Kódolás	T
Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban	Érintkező felület	Aranyozott
Névleges feszültség	63 V	Névleges áram	12 A
Szigetelés erőssége	10 <sup>8</sup> Ω	Ház hőmérsékleti tartománya	-40...+125 °C
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Szennyezés súlyossága	3

**Szabványok**

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-111
----------------------	-----------------

**Besorolások**

ETIM 6.0	EC001855	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-06-03-11	eClass 9.1	27-06-03-11

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**


Brochure/Catalogue	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
--------------------	-----------------------------------

## SAIL-M12BW-T-3.0P


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

# Rajzok


### Méretrajz



### Póluskiosztás



### Kapcsolási rajz



### Az ideális szerszám: Screwty® nyomaték funkcióval

