

Mérőgyűrűk
WCU 650 PC CABLE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A teljesen zárt WCU 501 és WCU 650 logikai modulokkal ön figyelheti, ellenőrizheti és szabályozhatja a folyamatokat – még extrém környezeti körülmények között is. Ebben a tekintetben a WCU sorozat optimális méreteket, teljesítményt, robusztusságot és felhasználóbarát kialakítást nyújt. A grafikus és intuitív Micon-L programozási környezet lehetővé teszi a rugalmas váltást az analóg és a digitális bemenetek között, valamint a digitális kimeneteknél is. Igény szerint a szoftver és hardver hatásköre bővíthető a partnerek elvárásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Típus	WCU 650 PC CABLE
Rendelési szám	2515020000
Verzió	USB 2.0
GTIN (EAN)	4050118528749
Menny.	1 Stück

Mérőgyűrűk
WCU 650 PC CABLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	1 500 mm	Hossz, inch	59,055 inch
Nettó tömeg	75 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	60 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-30 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	60 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-20 °C
Üzemi hőmérséklet	-20 °C...60 °C	Tárolási hőmérséklet	-30 °C...60 °C

General data

Csatlakozás típusa	USB A	Interfész	USB 2.0
--------------------	-------	-----------	---------

EMC / shock / vibration

Rezgésálló	min. 50 m/s ² (5 g) @ 10... 150 Hz	Shock resistance	min. 100 m/s ² (10 g)
------------	--	------------------	----------------------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000237	eClass 6.2	27-14-30-90
eClass 9.0	27-24-22-20	eClass 9.1	27-24-22-20

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------