




**funkció**

1. A távirányítós dugalj képes a hatótávolságon (max. 25 m) belül lévő vezeték nélküli adón keresztül a rácsatlakoztatott világítótestek és elektromos készülékek rádióhullámok segítségével történő be-/kikapcsolására.
2. Ez a termék kiválóan alkalmas a lakás/ház világításának automatikus vezérlésére és a villamos energia takarékos felhasználására.
3. A vevőkészüléken lévő fényjelzés tájékoztat az energiaellátás mindenkori állapotáról.

**Használat**

1. Az első használatbavétel előtt nincs szükség külön beállításra, a távirányítás frekvenciáját már gyárilag beállították. Az adókészülék mindig az adott vevőkészülék vezérléséhez szükséges csatornán (1,2,3) sugározza a rádiójeleket.
2. Csatlakoztassa a távirányítós dugaljat az elektromos hálózathoz.
3. Még azelőtt kapcsolja ki az elektromos fogyasztókat, mielőtt létrehozza az összeköttetést a távirányítós dugaljjal.
4. Ha létrejött a kapcsolat a távirányítós dugaljjal, akkor már bekapcsolhatja a fogyasztót.
5. Távolítsa el a vevőkészülék elemtartójában lévő műanyag lapocskát.
6. Nyomja meg a "  ", "  " az adókészüléken lévő gombot, így mostmár lehetővé válik a csatlakoztatott elektromos fogyasztók távirányítással történő be-/kikapcsolása.
7. A vevőkészüléken lévő fényjelzés egyszer felvillan, amikor megkapja a fogyasztó be-/kikapcsoláshoz szükséges rádiójelet.
8. Ha kialszik az adókészüléken lévő fényjelzés, akkor ez azt jelenti, hogy ki kell cserélni az elemet. Nyissa ki az elemtartót és cserélje ki az elemet egy ugyanolyan típusúval.

**Figyelmeztetések**

1. Mindig kapcsolja ki az elektromos fogyasztót, mielőtt rácsatlakoztatná azt a távirányítós rendszerre.
2. A távirányítós készülékeket kizárólag beltéri használatra szánták.
3. A távirányítós készülékekhez csatlakoztatott elektromos fogyasztók műszaki jellemzői nem térhetnek el az alább feltüntetett specifikációtól.
4. A távirányítós dugalj mindig könnyen hozzáférhető helyen legyen.
5. A háztartásban lévő elektromos készülékek nem mindegyike alkalmas távirányításra. Tilos olyan elektromos készülékek csatlakoztatása a távirányító rendszerre, amelyek működése veszélyt okozhat. Ilyen például a hajsütővas, a fritóz, a hőszugárzó, a hőpárna vagy a hajszáritó.
6. A távirányítós dugaszoló aljzat csak kihúzott hálózati dugó esetén feszültségmentes!
7. Ne dugjon egymásba több készüléket.
8. Csak száraz beltéri helyiségben használható.

## Műszaki adatok

### EMW202R (távírányítás dugalj)

1. Feszültség 230V~/50Hz
2. Ohmos terhelés: 1000W max.
3. Frekvencia: 433,92 MHz
4. Távolság Hatótáv: max. 25 méter

### EMW202T (távírányító)

- : CR2032 3V DC
1. Elem (mellékelve)
  2. Frekvencia : 433,92 MHz  
: Hatótáv: max. 25
  3. Távolság méter

### Megfelelőségi nyilatkozat (DOC):


A gyártó ezennel kijelenti, hogy a jelen készülék megfelel az 1999/5/EU irányelv alapvető követelményeinek és más lényeges előírásainak. A készülékre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat megtalálható az alábbi web címen: [www.everflourish-europe.eu](http://www.everflourish-europe.eu)

### A termék helyes ártalmatlanítása



Az EU területén ez a szimbólum azt jelenti, hogy a jelen terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A régi készülékek értékes, újra feldolgozható nyersanyagokat tartalmaznak. Oly módon kell gondoskodni ezek újrahasznosításáról, hogy közben a hulladékok ellenőrizetlen kezelésével ne károsítsuk a környezetet és az emberek egészségét. A használt készülékeket vigye el az erre a célra szolgáló gyűjtőhelyre, vagy juttassa vissza oda, ahol vásárolta. Ezeken a helyeken gondoskodnak a megfelelő hulladékkezelésről.

### A lemerült akkukat a környezetre nem ártalmas módon és az érvényes előírások szerint ártalmatlanítani.



- 1) Kérjük, tegye be az elemeket/akkukat a pólus jelölés szerint (+ és -), ami az elemen és a készüléken is be van jelölve.
- 2) Süsse ki az akkut, úgy, hogy a készüléket annak végső leállásáig működteti.
- 3) Vegye ki az akkut a készülékből.
- 4) A lemerült akkut a vegyi hulladékok gyűjtőhelyén adja le.

### Gyártó:

 **EverFlourish**

Everflourish Electrical CO.,LTD.

Renjiu Village, Wuxiang Town, Yinzhou Ningbo 315111 P.R. China