

**WIL-TS-M12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



The WIL door switch is pre-assembled with an M12 cable and an access line. This allows for a simple Plug and Produce feature with our WIL LED lamp series.

**Általános rendelési adatok**

Típus	WIL-TS-M12
Rendelési szám	<a href="#">2537730000</a>
GTIN (EAN)	4050118549188
Menny.	1 Stück

## WIL-TS-M12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	120 g
-------------	-------

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	60 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-20 °C
Üzemi hőmérséklet	-20 - 60°C		

## Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Cable technical specifications

Kábel anyaga	PUR	Köpeny színe	fekete
Kábelhossz	0,5 m		

## Connection data

Csatlakozási menet	M12	Meghúzási nyomaték	0,8 Nm
Vezetékezés	PIN 4: + (black), PIN 3: - (blue)		

## Electric data

Névleges feszültség (szöveg)	24 V DC	Névleges áram	1,5 A
------------------------------	---------	---------------	-------

## General technical data

Felszerelés típusa	Screw mounting	Drill hole spacing	21,5 mm
Védelmi osztály	IP67		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002955	eClass 6.2	27-11-06-31
----------	----------	------------	-------------

## Jóváhagyások

Jóváhagyások




ROHS	Megfelel
------	----------

**WIL-TS-M12**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Rajzok**


**Méretrajz**



**Méretrajz**



**Méretrajz**



**Méretrajz**

