

WIL-240-W-Z12V-5.0U-S-M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



WIL with 12 V car plug: An 8 mm high LED lamp for 12 V DC, with very high light output (1315 lm) and long service life (greater than 10,000 h). Extremely robust construction, solid encapsulation and metal housing - waterproof (IP67). Its 6500K colour temperature (daylight) makes it suitable for a wide range of applications. The 12 V car plug makes it very easy to connect.

Általános rendelési adatok

Típus	WIL-240-W-Z12V-5.0U-S-M
Rendelési szám	2548620000
GTIN (EAN)	4050118558067
Menny.	1 Stück

WIL-240-W-Z12V-5.0U-S-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Szélesség	240 mm	Szélesség (coll)	9,449 inch
Magasság	8 mm	Magasság (coll)	0,315 inch
Mélység	40 mm	Mélység (coll)	1,575 inch
Nettó tömeg	100 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-
-------------------	---

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Cable technical specifications

Kábel anyaga	PUR	Köpeny színe	fekete
Kábelhossz	5 m		

Connection data

Változat	Car cigarette lighter	Csatlakozási menet	Egyéb
Vezetékezés	Blue -, Brown +		

Electric data

Névleges feszültség (szöveg)	12 V DC	Névleges áram	0,70 A
Áramellátás	8,5 W	Szabályozható	Igen

General technical data

Number of LEDs	42	Fényszín (CCT)	6500K, White
Luminosity	3 470 cd	Fényáram	711 lm
Emitting angle	40 °	Illumination level	245 lux
Élettartam	60.000 h	Felszerelés típusa	Magnet
Drill hole spacing	225 mm	Ütésállóság	IK05
Védelmi osztály	IP67		

Material data

Ház fő anyaga	hard anodised aluminium	Tokozás kitöltőanyaga	PUR V0
Menetes gyűrű anyaga	PA	Material of end caps	Nikkelezett CuZn

Besorolások

ETIM 6.0	EC001959	eClass 6.2	27-11-06-31
eClass 9.0	27-11-06-40	eClass 9.1	27-11-06-40

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 15:59:16 CEST

A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

WIL-240-W-Z12V-5.0U-S-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok**Méretrajz****Méretrajz**