

Ipari Ethernet IE-PS-M12X-P-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



M12 X-típus kat. 6A helyszínen összeszerelhető dugó
gyorscsatlakozó rendszerrel

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-M12X-P-FH
Rendelési szám	1324020000
Verzió	Szabadon konfekcionálható csatlakozó, M12, IDC-technika, Cat.6 _A / E osztály _A (ISO/IEC 11801 2010), IP67
GTIN (EAN)	4050118127782
Menny.	10 Stück

**Ipari Ethernet
IE-PS-M12X-P-FH**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Nettó tömeg	33,95 g
-------------	---------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános információk

1. csatlakozás	M12	2. csatlakozás	IDC-technika
Vezetékezés	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Szigetelés keresztmetszete, max.	1,6 mm	Kategória	Cat.6 _A / E osztály _A (ISO/IEC 11801 2010)
Csatlakozási menet	M12	Érintkező anyaga	Sárgaréz
Érintkező felület	Aranyozott	Csatlakozási átmérő, tömör	0.41...0.64 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)	AWG 26/1...AWG 22/1	Csatlakozási átmérő, flexibilis	0.48...0.76 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)	AWG 26/7...AWG 22/7	Köpenyátmérő, min.	5 mm
Köpenyátmérő, max.	9,7 mm	Érintkezőtartó anyagai	PA
Árnyékolás	360°; körkörös ház	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	≥ 100		

Szabványok

Vasúti járművek tűzbiztonsága	DIN EN 45545-2	Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-109
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369		

Villamos tulajdonságok

Névleges feszültség	48 V	PoE / PoE+	IEEE 802.3at szerint
Szigetelés erőssége	100 MQ	Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on	0,5 A @ 40 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC002062	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-01-02	eClass 9.1	27-44-01-03

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Ipari Ethernet
IE-PS-M12X-P-FH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	DUXR.E316369 Certificat CC Link IE Field M12-X
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN CAT 8 SAI 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual

**Ipari Ethernet
IE-PS-M12X-P-FH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz****Csapkiosztás**