

SAI-Y-3/3 M8-M8 U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Az Y-elosztókat több jel kötegelésére és elosztására használjuk a helymegtakarítás végett.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-Y-3/3 M8-M8 U
Rendelési szám	1550620000
Verzió	Y-csatlakozó, M8 / M8
GTIN (EAN)	4050118357141
Menny.	1 Stück

SAI-Y-3/3 M8-M8 U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	17 g
-------------	------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Csatlakozási adatok

Csoport kivezetés - dugaszoló csatlakozó	M8 tűske	1. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M8 aljzat
2. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M8 aljzat	Meghúzási nyomaték	M8: 0,5 - 0,6 Nm

Általános adatok

Csatlakozási menet	M8 / M8	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Ház fő anyaga	PUR	Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+85 °C
Kódolás	M8 = nincs	Névleges feszültség	24 V
Névleges áram	4 A	Pólusszám	3
Szennyezés súlyossága	3	Vezeték külső átm.	-
Védelmi osztály	IP67	Árnyékolás csatlakozás	Nem
Érintkező felület	Au (arany)		

Besorolások

ETIM 5.0	EC002641	ETIM 6.0	EC002925
eClass 6.2	27-26-07-08	eClass 7.1	27-44-03-12
eClass 8.1	27-44-03-12	eClass 9.0	27-44-01-06
eClass 9.1	27-44-01-06		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések


Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN
--------------------	-----------------------------------

SAI-Y-3/3 M8-M8 U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Kapcsolási rajz

