

SAI-8-S-3P-M8L-M12-2AND**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



SAI – logic module These devices allow the combination of signals by means of an AND or an OR gate. This function leads to a reduction in the amount of wiring. The required inputs to the PLC can be reduced by up to 6 inputs. This process therefore saves the amount of wiring and material in the field.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-8-S-3P-M8L-M12-2AND
Rendelési szám	2512820000
Verzió	Érzékelő/beavatkozó-passzív elosztó, M8, M12-es kivezetéssel, Igen
GTIN (EAN)	4050118527919
Menny.	1 Stück

SAI-8-S-3P-M8L-M12-2AND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	107,2 g
-------------	---------

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	90 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-20 °C
Üzemi hőmérséklet	-20 - 90°C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Connection data

Elosztó kimenet	M12-es kivezetéssel
-----------------	---------------------

Electrical data

Névleges feszültség, min.	15 V	Névleges feszültség, max.	30 V
Névleges feszültség	24 V	Névleges áram	500 mA
Teljes áram	2 A		

General technical data

Védelmi osztály	IP67	Pólusszám	3
Érintkező aljzatok száma	8	Csatlakozási menet	M8
Szennyezés súlyossága	3	Viselkedés tűzben	V-0
LED	Igen	LED iniciátor	Igen
LED-szín a működés jelzéséhez	zöld	LED szín az I/O működéshez	sárga, zöld

Material data

Ház fő anyaga	Pocan	Ház színe	szürke
Csavaros aljzat	Nikkelezett CuZn	Érintkező anyaga	Nikkelezett CuZn
Érintkező felület	Aranyozott	Érintkezőtartó anyaga	PBT (UL 94 V0)

Technical data cable

Pólusszám	3
-----------	---

Besorolások

ETIM 6.0	EC002585	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 9.0	27-44-01-08	eClass 9.1	27-44-01-08

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

