

VGM25-MS68 EMC 11-20SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A RockStar® A HighPower házak nagyszilárdságú alumínium présöntvényből készülnek, és a folyamatos optimalizálásnak köszönhetően kimagasló védelmet nyújtanak a szigorú környezeti körülmények ellen. A sokrészes ház a felhasználónak lehetőséget ad a folyamatok felülvizsgálatára le az utolsó lépésig a munkafolyamatban.

Általános rendelési adatok

Típus	VGM25-MS68 EMC 11-20SET
Rendelési szám	1463720000
Verzió	
GTIN (EAN)	4050118269871
Menny.	1 Stück

VGM25-MS68 EMC 11-20SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Hossz	63,5 mm	Hossz, inch	2,5 inch
Nettó tömeg	94,44 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 130 °C
-------------------------	-------------------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános adatok

Védelmi osztály	IP68
-----------------	------

Anyag

Anyag	Sárgaréz, nikkelezett
-------	-----------------------

Kialakítás

Terméktípus	Tömszelencék, Árnyékolt kengyel	Kábelátmérő, max.	20 mm
AF mérete	30 mm		

Besorolások

ETIM 5.0	EC001123	ETIM 6.0	EC000441
eClass 6.2	27-26-12-90	eClass 7.1	27-44-02-90
eClass 8.1	27-44-02-90	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN