

Csatlakozóelemek H1,0/16D R BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H1,0/16D R BD GSP
Rendelési szám	1476090000
Verzió	Érvéghüvely, szigetelt, 12 mm, 10 mm, piros
GTIN (EAN)	4050118282924
Menny.	5 000 Stück
Csomagolás	Tekercs

**Csatlakozóelemek
H1,0/16D R BD GSP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	16 mm	Szélesség (coll)	0,63 inch
Nettó tömeg	0,138 g		

Műszaki adatok

Változat	szigetelt
----------	-----------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	12 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér átmérője (D2)	3 mm	L1, mm	16 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,25 mm	Sínkód	DIN
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 17	Vezeték-keresztmetszet	1 mm ²
Érintkező felület hossza (L2)	10 mm	Érintkező felület átmérője (D1)	1,4 mm

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

LetöltésekTervezési adatok [EPLAN](#)

**Csatlakozóelemek
H1,0/16D R BD GSP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

A kép illusztráció

