

**kábelsaru, záróelem
VSTI/1,5-2,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Teljesen szigetelt egyesítő csatlakozó, PVC vagy
PC/PA**

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Típus | VSTI/1,5-2,5 |
| Rendelési szám | 1491560000 |
| Verzió | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118301656 |
| Menny. | 100 Stück |

**kábelsaru, záróelem
VSTI/1,5-2,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 1,59 g |
|-------------|--------|

Csatlakozások

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| 1. hossz (l1) | 26 mm | 2. hossz (l2) | 15 mm ² |
| Anyag/műanyag | PC | Azonosító szín | kék |
| Gallér belső átmérője (d4) | 4,5 mm | Szigetelés | Teljesen szigetelt |
| Tengely belső átmérője (d1) | 2,3 mm | Vezeték-keresztmetszet, max. | 2,5 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 1,5 mm ² | | |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0 | EC001059 | ETIM 6.0 | EC001059 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-90 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.0 | 27-40-02-12 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-12 | | |

Jóváhagyások

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | CAT 6 TOOLS 15/16 EN |
|--------------------|--------------------------------------|

Adatlap**kábelsaru, záróelem
VSTI/1,5-2,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok