

**kábelsaru, záróelem  
VFSKHI/0,5-1,0/638****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Szigetelt csúszósaru-hüvelyek, PVC-ből, vörösréz  
hüvellyel**

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | VFSKHI/0,5-1,0/638                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1491680000</a>                                                          |
| Verzió         | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118301618                                                                       |
| Menny.         | 100 Stück                                                                           |

**kábelsaru, záróelem  
VFSKHI/0,5-1,0/638**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|       |       |             |         |
|-------|-------|-------------|---------|
| Tömeg | 0,1 g | Nettó tömeg | 1,024 g |
|-------|-------|-------------|---------|

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Csatlakozások**

|                              |                   |                              |                     |
|------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| 1. hossz (l1)                | 20,8 mm           | Anyag/műanyag                | PVC                 |
| Azonosító szín               | piros             | Csatlakozási szélesség (d2)  | 6,3 mm              |
| Csatlakozási sűrűség (d3)    | 0,8 mm            | Szigetelés                   | Rendelkezésre áll   |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 1 mm <sup>2</sup> | Vezeték-keresztmetszet, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001059    | ETIM 6.0   | EC000516    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-90 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.0 | 27-44-03-92 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-90 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN</a>                |

**kábelsaru, záróelem  
VFSKHI/0,5-1,0/638****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**