

**kábelsaru, záróelem
KQNG-M5/-6**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KQNG-M5/-6
Rendelési szám	1492650000
Verzió	kábelsaru, záróelem, 4 mm ² , 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302462
Menny.	100 Stück

**kábelsaru, záróelem
KQNG-M5/-6**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Tömeg	0,16 g	Nettó tömeg	1,57 g
-------	--------	-------------	--------

Csatlakozások

Csatlakozás hossz (l)	15 mm	Furat	C 5
Peremes aljzat belső átmérője (d2)	5,3 mm	Szigetelés	Nem áll rendelkezésre
Tengely belső átmérője (d1)	3,6 mm	Tengely külső átmérője (d3)	10 mm
Tengelyhossz (a)	6 mm	Vezeték-keresztmetszet	4 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm ²		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001052	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-04	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Tervezési adatok	EPLAN

kábelsaru, záróelem KQNG-M5/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

