

## EPG 45

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 1,5 Ah

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Típus          | EPG 45  |
| Rendelési szám | <a href="#">1500830000</a>                          |
| Verzió         | Présszerszám, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118309317                                       |
| Menny.         | 1 Stück   |

## EPG 45

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

|           |         |                  |             |
|-----------|---------|------------------|-------------|
| Szélesség | 370 mm  | Szélesség (coll) | 14,567 inch |
| Magasság  | 123 mm  | Magasság (coll)  | 4,843 inch  |
| Mélység   | 80 mm   | Mélység (coll)   | 3,15 inch   |
| Tömeg     | 2 500 g | Nettó tömeg      | 500 g       |

## Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Műszaki adatok

Töltési idő 0,5 h

## Szerszámjellemzők - krimpelés

|                                     |                     |                                     |                   |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Hajtás                              | Electro-hydraulic   | Érvéghüvelyek keresztmetszete, min. | 6 mm <sup>2</sup> |
| Érvéghüvelyek keresztmetszete, max. | 150 mm <sup>2</sup> | Eltérés                             | 16 mm             |

## Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, min. 6 mm<sup>2</sup> Krimpelési tartomány, max. 150 mm<sup>2</sup>

## Besorolások

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001282    | ETIM 4.0   | EC001282    |
| ETIM 5.0   | EC000168    | ETIM 6.0   | EC000168    |
| eClass 6.2 | 21-04-38-11 | eClass 7.1 | 21-04-38-11 |
| eClass 8.1 | 21-04-38-11 | eClass 9.0 | 21-04-38-11 |
| eClass 9.1 | 21-04-38-11 |            |             |

## Jóváhagyások

ROHS Megfelel

## Letöltések

Brochure/Catalogue [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**EPG 45**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

