

**THM
THM UR20 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A THM ET S7 nem öntapadós, tekercsben csomagolt címkéket a Siemens SIMATIC ET 200S, S7-300 és S7-400 moduljainak jelölésére használják.

- Az M-Print® PRO szoftverrel tetszés szerint nyomtathatók a THM ET S7 címkék THM nyomtatóval.
- A címkék könnyen leválaszthatók
- A THM Plus S nyomtató nagyon ellenálló nyomtatást eredményez

Általános rendelési adatok

Típus	THM UR20 WS
Rendelési szám	1429420000
Verzió	THM, Behelyezhető jelölők, 90 x 8 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118233858
Menny.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000 2448870000

**THM
THM UR20 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	8 mm	Szélesség (coll)	0,315 inch
Magasság	90 mm	Magasság (coll)	3,543 inch
Mélység	0,08 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Nettó tömeg	376 g		

Általános adatok

Anyag	Vinil fólia	Halogén	Igen
Laponkénti jelölőszám	1 000	Nyomtatás módja	Hőnyomtatás
Szám tekerccsenként	1 000	Szélesség	8 mm
Szín	fehér	UL 94 éghetőségi osztály	HB
UL 969 tanúsítvány	Nem	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C

Besorolások

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT_U_REMOTE_16/17_EN
Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

**THM
THM UR20 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

