

**Présszerszám
CTI 6 G ZERT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz**

kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

Típus	CTI 6 G ZERT
Rendelési szám	1292880000
Verzió	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Párhuzamos krimpelés
GTIN (EAN)	4050118089165
Menny.	1 Stück

**Présszerszám
CTI 6 G ZERT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9,842 inch
Tömeg	747 g	Nettó tömeg	750 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Szerszámjellemzők - krimpelés

1. krimpelő profil, min.	0,5 mm ²	Krimpelési típus/profil	Ovális sajtolás, Párhuzamos krimpelés
1. krimpelő profil, max.	1,5 mm ²	2. krimpelő profil, min.	1,1 mm ²
2. krimpelő profil, max.	2,5 mm ²	3. krimpelő profil, min.	2,6 mm ²
3. krimpelő profil, max.	6 mm ²		

Érintkező leírása

Érintkező típusa	Szigetelt csatlakozó	Krimpelési tartomány, min.	0,5 mm ²
Krimpelési tartomány, max.	6 mm ²		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001282	ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Jóváhagyások

Jóváhagyások

**Letöltések**

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Présszerszám
CTI 6 G ZERT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

