

**SlimFix X
SFX 11/60 MC NE WS V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A SlimFix X vezeték- és kábeljelölő, helytakarékos kialakítással. A jelölőket a vezeték beszerelése után is fel lehet helyezni. Halogénmentes anyagból készülnek és a V0 éghetőségi osztálynak felelnek meg. A SlimFix elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Az SF eszköz egyszerű szerelést tesz lehetővé, még nagyon kis jelölők esetén is.

- Halogénmentes anyag
- V0 éghetőségi osztály
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési stb. alkalmazásokban
- Ha a vezeték-keresztmetszet 16,0 mm²-nél nagyobb, akkor kábelkötővel kell rögzíteni.
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	SFX 11/60 MC NE WS V0
Rendelési szám	1432750000
Verzió	SlimFix X, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118237382
Menny.	60 Stück
kompatibilis nyomtató	1324380000

**SlimFix X
SFX 11/60 MC NE WS V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	11 mm	Szélesség (coll)	0,433 inch
Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2,362 inch
Mélység	0,8 mm	Mélység (coll)	0,031 inch
Nettó tömeg	2,117 g		

Általános adatok

Anyag	Poliamid 66	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9
Címkemező mérete	44 x 11 mm	Halogén	Nem
Javasolt iparágak	Közeledéstechnika, Berendezés	Szélesség	11 mm
Szín	fehér	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Változat	Felerősítés kábelkötőkkel	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40... 100 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték külső átm.	7 - 40 mm
Vezeték külső átmérő, max.	40 mm	Vezeték külső átmérő, min.	7 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	500 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	16 mm ²

Besorolások

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001530	eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 7.1	27-14-91-29	eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.0	27-40-04-01	eClass 9.1	27-40-04-01

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN , WSCAD , Zuken E3.S

SlimFix X
SFX 11/60 MC NE WS V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok