

KCMA-18-200-1A-3VA-3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kábeles áramváltókat elsődlegesen a felújításnál használjuk, hogy elkerüljük a primer vezetők megbontását.

- A méreteiknek köszönhetően könnyű kezelésnek köszönhetően, a kábeles áramváltók különösen alkalmasak olyan helyekre, ahol nehéz a hozzáférés vagy korlátozott a hely
- Kombinálva a húzókegyekkel, a "pattintó" rendszer még az "egykezes" felszerelést is lehetővé teszi.

Általános rendelési adatok

Típus	KCMA-18-200-1A-3VA-3
Rendelési szám	2420760000
Verzió	Primer áram: 200 A, Szekunder áram, max.: 1 A, Terhelés: 3 VA, Tűrésosztály: 3
GTIN (EAN)	4050118428933
Menny.	1 Stück

KCMA-18-200-1A-3VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	41,6 mm	Szélesség (coll)	1,638 inch
Magasság	64,5 mm	Magasság (coll)	2,539 inch
Mélység	68 mm	Mélység (coll)	2,677 inch
Nettó tömeg	1 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-25 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	50 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-5 °C
Üzemi hőmérséklet	-5 °C...50 °C	Tárolási hőmérséklet	-25 °C...70 °C

Műszaki adatok

Névleges frekvencia	50 Hz	Szigetelés osztály	E
Termikus névleges folytonos áram		Üzemi feszültség, U_{max} , max.	
$I_{termikus}$	$1,2 \times I_{rated}$		0,72 kV

Villamos tulajdonságok

Primer áram	200 A	Szekunder áram, max.	1 A
Terhelés	3 VA	Tűrésosztály	3

Áram alatti vezetékek méretei

Kör keresztmetszetű vezeték	18,5 mm
-----------------------------	---------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002048	eClass 6.2	27-21-09-02
eClass 9.0	27-21-09-02	eClass 9.1	27-21-09-02

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	instruction sheet german.pdf
--------------------	--

KCMA-18-200-1A-3VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

