

**THM
THM WO 25/37 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

Típus	THM WO 25/37 WS
Rendelési szám	2621510000
Verzió	THM, Vezeték és kábeljelölők, 4.8 - 7 mm, 25 x 37 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118625530
Menny.	2 500 Stück

THM
THM WO 25/37 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	37 mm	Szélesség (coll)	1,457 inch
Magasság	25 mm	Magasság (coll)	0,984 inch
Mélység	0,025 mm	Mélység (coll)	0,001 inch
Nettó tömeg	0,16 g		

Általános adatok

Címkemező mérete	15 x 25 mm	Nyomtatás típusa	üres
Szélesség	37 mm	Szín	fehér
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...

Vezeték és kábeljelölők

Vezeték külső átm.	4,8 - 7 mm	Vezeték külső átmérő, max.	7 mm
Vezeték külső átmérő, min.	4,8 mm		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

THM
THM WO 25/37 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

