

**SAIE-M12B-4-T-0.2U-M16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Your peripheral devices should be supplied with greater power. With our new M12 plug-in connector, more than 250 V and 2 A is possible without problems. The compact S- and T-coded M12 plug-in connectors are designed for the transmission of up to 630 V AC or 60 V DC and 12 A.

**Általános rendelési adatok**

Típus	SAIE-M12B-4-T-0.2U-M16
Rendelési szám	<a href="#">1467960000</a>
Verzió	Beépített dugók, M12, Hüvely (mama) , egyenes, M 16, Pólusszám: 4
GTIN (EAN)	4050118273465
Menny.	1 Stück

**SAIE-M12B-4-T-0.2U-M16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg 27 g

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Szabványok**

Csatlakozó, standard IEC 61076-2-111 Tanúsítvány száma (cURus) E307231

**Általános adatok**

Csatlakozási menet	M12	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 °C	Kódolás	T
Névleges feszültség	63 V	Névleges áram	12 A
Névleges áram	12 A	Pólusszám	4
Sodrat / kábelhossz	0,2 m	Tömszelencék	M 16
Vezeték külső átm.	-	Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban
Érintkező felület	Aranyozott	Érkeresztmetszet	16 AWG

**Besorolások**

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**Letöltések**

Brochure/Catalogue [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)

Engineering Data [STEP](#)

**SAIE-M12B-4-T-0.2U-M16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Rajzok****Póluskiosztás**