

kábelsaru, záróelem KSI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Szigetelt PVC csapos kábelcsatlakozó vagy PC/PA

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok

Típus	KSI/1,5-2,5
Rendelési szám	1491390000
Verzió	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301458
Menny.	100 Stück

**kábelsaru, záróelem
KSI/1,5-2,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	0,89 g
-------------	--------

Csatlakozások

1. hossz (l1)	22,8 mm	2. hossz (l2)	11 mm ²
Anyag/műanyag	PC	Azonosító szín	kék
Gallér belső átmérője (d4)	4,5 mm	Szigetelés	Rendelkezésre áll
Tengely belső átmérője (d1)	2,3 mm	Tengely külső átmérője (d3)	1,9 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	1,5 mm ²

Besorolások

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Tervezési adatok	EPLAN
------------------	-----------------------

Adatlap**kábelsaru, záróelem
KSI/1,5-2,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok