

CAN SUB-D SK35 TERM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	CAN SUB-D SK35 TERM
Rendelési szám	1550600000
Verzió	
GTIN (EAN)	4050118357073
Menny.	1 Stück

CAN SUB-D SK35 TERM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	100 g
-------------	-------

Hőmérsékletek

Páratartalom	Max. 75% +25 °C-on, páralecsapódás nélkül
--------------	--

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SUB-D csatlakozó műszaki adatai

Adatsebesség	1 Mbps	Dugaszolási ciklusok	≥ 200
Ház fő anyaga	ZnAl	Ház hőmérsékleti tartománya	-20...+70 ° C
Kimenő könyök	35°	PROFIBUS interfész	D-Sub 9 pólusú, Aljzat
PROFIBUS kábelcsatlakozás	Csavaros csatlakozás	Páratartalom	Max. 75% +25 °C-on, páralecsapódás nélkül
Reteszelés	UNC4-40	Terminating resistor available	Igen
Védelmi osztály	IP30		

Besorolások

ETIM 5.0	EC002640	ETIM 6.0	EC001132
eClass 6.2	27-26-07-07	eClass 7.1	27-44-03-07
eClass 8.1	27-44-03-07	eClass 9.0	27-44-03-02
eClass 9.1	27-44-03-90		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN
--------------------	-----------------------------------