

**Ipari Ethernet  
IE-PI-SCRJ-POF-QA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



FO SC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat

**Általános rendelési adatok**

Típus	IE-PI-SCRJ-POF-QA
Rendelési szám	<a href="#">2564960000</a>
Verzió	SC-betét, Csatlakozódugó SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4050118574647
Menny.	10 Stück

**Ipari Ethernet  
IE-PI-SCRJ-POF-QA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	13 g
-------------	------

**Hőmérsékletek**

Üzemi hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C		

**Általános adatok**

1. csatlakozás	SCRJ	Beillesztési veszteség	≤ 1,0 dB
Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Egy vezeték átmérője, max.	2,3 mm
Egy vezeték átmérője, min.	2,1 mm	Felszerelés típusa	Screw mounting
Ház fő anyaga	PA 66	Konfiguráció	Csatlakozó dugalj és aljzat 1., 4. és 14. változatú házakhoz
Köpenyátmérő, max.	8 mm	Köpenyátmérő, min.	5 mm
Porvédő fedél anyaga	TPE	Szín	Egyéb
Védelmi osztály	IP67 házzal	Árucikk leírása	Csatlakozódugó SCRJ, POF
Érvéghüvely anyaga	Arcap		

**Szabványok**

Csatlakozó, standard	IEC 61754-24
----------------------	--------------

**Besorolások**

ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------