

CRIMPFIX R VARIO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Típus	CRIMPFIX R VARIO
Rendelési szám	258000000
Verzió	Automata gépek, Automata csupaszoló és krimpelő
GTIN (EAN)	4050118605846
Menny.	1 Stück

CRIMPFIX R VARIO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	335 mm	Szélesség (coll)	13,189 inch
Magasság	565 mm	Magasság (coll)	22,244 inch
Mélység	485 mm	Mélység (coll)	19,094 inch
Nettó tömeg	25 265 g		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Műszaki adatokElektromos csatlakozás 100 - 240 V / 50/60 Hz /
16 VA**PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés**

Betéthossz, min.	27 mm	Csupaszolási tartomány	0,5 – 2,5 mm ² (~AWG 20-14)
Elektromos csatlakozás	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA	Fogyóeszközök	Láncolt érvéghüvelyek
Hajtás	Elektropneumatikus	Impulzus idő	kb. 2 s
Krimpelés	Trapezoidal	Krimpelési hossz	8/10 mm
Sűrítettlevegő-csatlakozás	5,5 bar	Érvéghüvely hossza	14/16 mm
Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	2,5 mm ²	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0,5 mm ²

Besorolások

ETIM 6.0	EC002778	eClass 6.2	17-13-01-01
eClass 9.0	17-13-01-01	eClass 9.1	17-13-01-01

Jóváhagyások

ROHS Megfelel

LetöltésekUser Documentation [Manual](#)