

**Cabtite (cable entry system)
CABTITE CR 24/10 EMV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A Cabtite kábelbemeneti rendszer maximális rugalmasságot kínál a vezérlőszekrények, házak és gépek kábelezésében, egyidejűleg időt takarít meg, valamint biztonságos tömítést és húzásmentesítést biztosít a konfekcionált és nem konfekcionált kábelek számára. A Cabtite keretének, rácsbetéteinek és tömítőelemeinek moduláris kialakítása lehetővé teszi az előszerelt kábelek kivágásainak gyors kialakítását - szerszám nélkül és megbízható, IP66-os tömítéssel a DIN EN 60529 szerint. Keret. Betét. Tömítőelem. A moduláris rendszer három alapeleme garantálja a legnagyobb rugalmasságot, variálhatóságot és a változatok sokféleségét.

Általános rendelési adatok

Típus	CABTITE CR 24/10 EMV
Rendelési szám	2583890000
Verzió	Cable protection strips, Cabtite (cable entry system), Acél, horganyzott, ezüst, Magasság: 16 mm, Szélesség: 35.23 mm, Mélység: 16 mm
GTIN (EAN)	4050118647068
Menny.	10 Stück

Cabtite (cable entry system)
CABTITE CR 24/10 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	140 mm	Hossz, inch	5,512 inch
Szélesség	35,23 mm	Szélesség (coll)	1,387 inch
Magasság	16 mm	Magasság (coll)	0,63 inch
Mélység	16 mm	Mélység (coll)	0,63 inch
Rögzítési méret - szélesség	5,3 mm	Rögzítési méret - magasság	5,91 mm
Nettó tömeg	46,96 g	Átmérő	5,3 mm

General information

Halogén	Nem	Szilikon	Nem
Anyag	Acél, horganyzott		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-18-28-15	eClass 9.1	27-18-92-65

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
------------------	----------------------