


CBC-FB 30-45/100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

A kép illusztráció

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.

Általános rendelési adatok

Típus	CBC-FB 30-45/100
Rendelési szám	2588880000
Verzió	Fabric of protective cable hose
GTIN (EAN)	4050118602432
Menny.	100 m

CBC-FB 30-45/100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Hossz	100 000 mm	Hossz, inch	3 937 inch
Nettó tömeg	25 g	Átmérő	45 mm

General information

Anyag	Polyethylene terephthalate PET	Bundle diameter, max.	45 mm
Bundle diameter, min.	30 mm	Nominal diameter	30 mm
Szín	Ezüstsürke	UL 94 éghetőségi osztály	HB
Usable cross-section	1 590 mm ²	Átmérő	45 mm

Besorolások

ETIM 6.0	EC002604	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.1	27-43-03-02		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------