

Tartozékok
AIMESA V CA100 0.25-6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

- különálló huzalok automatikus csupaszolásához
- flexibilis huzalok csupaszolása a következő szerint: DIN VDE 0295, Cl. 5
- A szigetelés részleges csupaszolása; a szigetelés a huzal végén marad
- Szerszám nem szükséges
- A megfelelő keresztmetszet gyorsan és egyszerűen beállítható
- Csupaszolási hossz 3 - 20 mm
- Min. vezeték hossz: 22 mm + csupaszolási hossz
- Elektromos hajtás

Általános rendelési adatok

Típus	AIMESA V CA100 0.25-6
Rendelési szám	9050180000
Verzió	Automata gépek, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4008190343378
Menny.	1 Stück

Tartozékok
AIMESA V CA100 0.25-6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	43,8 mm	Szélesség (coll)	1,724 inch
Magasság	2 mm	Magasság (coll)	0,079 inch
Mélység	20 mm	Mélység (coll)	0,787 inch
Nettó tömeg	19 g		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC002778
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-91-90	eClass 8.1	21-04-04-90
eClass 9.0	17-13-01-01	eClass 9.1	17-13-01-01

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------