

THM
THM WO VIN 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

Típus	THM WO VIN 24.5/100 WS
Rendelési szám	1391430000
Verzió	THM, Vezeték és kábeljelölők, 8 - 23 mm, 24.5 x 100 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118191714
Menny.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000 2448870000

THM
THM WO VIN 24.5/100 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	100 mm	Szélesség (coll)	3,937 inch
Magasság	24,5 mm	Magasság (coll)	0,965 inch
Mélység	0,065 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Nettó tömeg	994 g		

Általános adatok

Anyag	Vinil fólia	Címkemező mérete	25 x 24.5 mm
Halogén	Igen	Nyomtatás típusa	üres
Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó	Szám tekercsenként	2 000
Szélesség	100 mm	Szín	fehér
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	UL 969 tanúsítvány	Nem
Változat	Öntapadós	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték külső átm.	8 - 23 mm
Vezeték külső átmérő, max.	23 mm	Vezeték külső átmérő, min.	8 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	95 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,75 mm ²

Besorolások

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

THM
THM WO VIN 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

