
Csatlakozóelemek
H4,0/18D GR SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Típus	H4,0/18D GR SP
Rendelési szám	1476290000
Verzió	Érvéghüvely, szigetelt, 20 mm, 10 mm, szürke
GTIN (EAN)	4050118283204
Menny.	100 Stück

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 17:04:24 CEST

Csatlakozóelemek
H4,0/18D GR SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	18 mm	Szélesség (coll)	0,709 inch
Nettó tömeg	0,27 g		

Műszaki adatok

Változat	szigetelt

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	20 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,2 mm
Gallér átmérője (D2)	4,8 mm	L1, mm	18 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,3 mm	Sínkód	DIN
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 12	Vezeték-keresztmetszet	4 mm²
Érintkező felület hossza (L2)	10 mm	Érintkező felület átmérője (D1)	2,8 mm

Besorolások

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

Jóváhagyások

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Letöltések

Tervezési adatok	EPLAN