

**kábelsaru, záróelem
KQI-M5/-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Szigetelt PVC vagy PC/PA kábelcsatlakozó**

- Hagományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel, az egyesítő csatlakozót kivéve

Általános rendelési adatok

Típus	KQI-M5/-1
Rendelési szám	1492220000
Verzió	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302110
Menny.	100 Stück

**kábelsaru, záróelem
KQI-M5/-1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Nettó tömeg	0,94 g
-------------	--------

Csatlakozások

Anyag/műanyag	PC	Azonosító szín	piros
Csatlakozás hossz (l)	19 mm	Furat	M 5
Gallér belső átmérője (d4)	4 mm	Peremes aljzat belső átmérője (d2)	5,3 mm
Tengely belső átmérője (d1)	1,6 mm	Tengely külső átmérője (d3)	10 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	1 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²

Besorolások

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Tervezési adatok	EPLAN

kábelsaru, záróelem KQI-M5/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

