

kábelsaru, záróelem KSN/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KSN/-10
Rendelési szám	1492780000
Verzió	kábelsaru, záróelem, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302806
Menny.	100 Stück

**kábelsaru, záróelem
KSN/-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Tömeg	0,25 g	Nettó tömeg	2,4 g
-------	--------	-------------	-------

Csatlakozások

1. hossz (l1)	22 mm	2. hossz (l2)	12 mm
Dimensions pin/plug	2,3 x 4,2 mm	Szigetelés	Nem áll rendelkezésre
Tengely belső átmérője (d1)	4,5 mm	Tengelyhossz (a)	8 mm
Vezeték-keresztmetszet	10 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, max.	10 mm ²

Besorolások

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001052	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-04	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Tervezési adatok	EPLAN

**kábelsaru, záróelem
KSN/-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**